



VÝPIS MATERIÁLU

RA	RAHNI	DEJTA	MOŠT	CELJEVSKA	CELJEVSKA	CELJEVSKA
		2004	2005	2006	2007	2008
A	IKRETER AVI. 80x163	8,50	4	15,00	8,50	10,16
B	IKRETER AVI. 80x163	1,90	7	15,00	4,50	10,22
C	IKRETER AVI. 80x163	4,00	11	15,00	4,50	10,22
D	IKRETER AVI. 80x163	0,45	12	4,80	4,50	10,20
E	IKRETER AVI. 80x163	1,30	6	6,00	4,50	10,33
F	IKRETER AVI. 80x163	7,60	12	15,00	4,50	10,33
G	IKRETER AVI. 80x163	12,00	10	16,00	4,50	10,33
H	IKRETER AVI. 80x163	16,00	11	16,00	4,50	10,33
I	IKRETER AVI. 80x163	16,00	11	16,00	4,50	10,33
J	IKRETER AVI. 80x163	8,50	11	6,50	4,50	10,34
K	IKRETER AVI. 80x163	8,50	11	6,50	4,50	10,34
L	IKRETER AVI. 80x163	8,50	11	6,50	4,50	10,34
M	IKRETER AVI. 80x163	16,00	11	16,00	4,50	10,34
N	IKRETER AVI. 80x163	8,50	11	6,50	4,50	10,34
O	IKRETER AVI. 80x163	8,50	11	6,50	4,50	10,34
P	IKRETER AVI. 80x163	1,30	11	1,30	1,30	5,50
Q	IKRETER AVI. 80x163	8,50	11	6,50	4,50	10,34
R	IKRETER AVI. 80x163	8,50	11	6,50	4,50	10,34
S	IKRETER AVI. 80x163	1,30	11	1,30	1,30	5,50
T	IKRETER AVI. 80x163	1,30	11	1,30	1,30	5,50
U	IKRETER AVI. 80x163	1,30	11	1,30	1,30	5,50
V	IKRETER AVI. 80x163	2,50	9	20,00	4,50	10,52
W	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
X	IKRETER AVI. 80x163	1,40	10	1,40	1,40	5,50
Y	IKRETER AVI. 80x163	1,40	10	1,40	1,40	5,50
Z	IKRETER AVI. 80x163	1,40	10	1,40	1,40	5,50
AA	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AB	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AC	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AD	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AE	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AF	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AG	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AH	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AI	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AJ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AK	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AL	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AM	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AN	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AO	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AP	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AQ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AR	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AS	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AT	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AU	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AV	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AW	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AX	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AY	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
AZ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BA	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BB	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BC	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BD	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BE	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BF	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BG	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BH	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BI	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BJ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BK	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BL	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BM	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BN	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BO	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BP	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BQ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BR	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BS	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BT	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BU	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BV	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BW	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BX	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BY	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
BZ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CA	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CB	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CC	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CD	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CE	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CF	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CG	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CH	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CI	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CJ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CK	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CL	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CM	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CN	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CO	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CP	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CQ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CR	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CS	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CT	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CU	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CV	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CW	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CX	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CY	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
CZ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DA	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DB	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DC	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DD	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DE	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DF	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DG	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DH	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DI	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DJ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DK	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DL	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DM	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DN	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DO	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DP	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DQ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DR	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DS	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DT	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DU	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DV	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DW	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DX	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DY	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
DZ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EA	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EB	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EC	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
ED	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EE	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EF	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EG	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EH	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EI	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EJ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EK	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EL	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EM	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EN	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EO	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EP	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EQ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
ER	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
ES	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
ET	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EU	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EV	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EW	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EX	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EY	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
EZ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FA	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FB	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FC	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FD	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FE	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FF	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FG	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FH	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FI	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FJ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FK	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FL	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FM	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FN	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FO	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FP	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7,40	4,50	11,08
FQ	IKRETER AVI. 80x163	2,40	3	7		

X1 MERIZONE SPLECHAVNÉ (L1,1mm) 05 150mm, DELKY 24,550m	54,70kg
X2 MERIZONE SPLECHAVNÉ (L1,1mm) 05 180mm, DELKY 24,550m	54,70kg
ODHADOVANÁ POČÍŠT CHEMICKÝCH KOTEVÍ 770 KJ50	
VÝPOČÍŠT	
SÁDLO BIELE 19 m ²	
SÁDLO ČERNÉ 19 m ²	
SÁDLO ČIERNE 20 m ²	
VÝPIS MATERIÁLU JE JEDEN PRO CELÝ REKONŠTRUOVANÝ PARTER	
POZNÁMKY	

VÝPIS MATERIÁLU JE JEDEN PRO CELÝ REKONSTRUOVANÝ PARTER
POZNÁMKY

[illegible]

±0,000 = POOLAHYA LNP

Zpracoval: ATELIER STAVOPRÁVNÍ ČECH J.Š. 612 00
 GENERÁLNÍ PROJEKTANT ING. ALOJZ MICHAL P.
 ZUSPOŘEDNÝ PROJEKTANT ING. ALOJZ MICHAL P.
 KONTROLNÍK ING. ALOJZ MICHAL P.
 VYKONÁVATEL ING. ROMAN
 Ověřil: STAVITELNÝ ÚŘEĐ STROJNÍ M.Š. 602 00

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
parc. č. 289, k.ú. BRNO – MĚSTO

SUPER PROJEKT: _____
 ZNAČKOVÉ ČÍSLO: _____
 DATUM: _____

DOKUMENTACE PRO PROJEKOVÁNÍ: _____
 M: _____
 O: _____

NAVEŠTIVKOVÝ STAV

ŘEŠENÍ PRÁVNÍHO PODPŮRNÉHO RÁMU STAVEBNÍ